

Garant

Wytaczaki stalowe GARANT Master Turn, spiralne, prawe, \emptyset chwytu / wielkość płytki: 25/16mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	261128 25/16
GTIN	4062406711085
Klasa artykułu	21T

Opis

Wytaczaki stalowe GARANT Master Turn, spiralne 25/16 mm \emptyset chwytu D_s : 25 mm
 kod ISO uchwytu: A25R SVUBR/L16
 Kąt ustawienia κ : 93 stopni
 pasująca wymienna płytki skrawająca: VB.. 1604..
 minimalna \emptyset otworu wstępnego $D_{min.}$: 31 mm
 Przesunięcie osi L_3 : 17 mm

Opis techniczny

wielk. płytki	16 mm
minimalna \emptyset otworu wstępnego $D_{min.}$	31 mm
długość główki L_1	40 mm
śruby mocujące	269028 8
wysokość mocowania L_2	23 mm
\emptyset chwytu D_s	25 mm
Kąt ustawienia κ	93 stopni
pasująca wymienna płytki skrawająca	VB.. 1604..
długość całkowita L	200 mm
kod ISO uchwytu	A25R SVUBR/L16
Przesunięcie osi L_3	17 mm
rodzaj zastosowania	prawe

Wewnętrzna głębokość toczenia do	3xD
norma	DIN 8024
chłodzenie wewnętrzne	tak
Rodzaj produktu	Wytaczaki