

Garant**Wytaczaki stalowe GARANT Master Turn, spiralne, prawe, \varnothing chwytu / wielkość płytki: 20/11 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	260933 20/11
GTIN	4062406711054
Klasa artykułu	21T

Opis

Wytaczaki stalowe GARANT Master Turn, spiralne 20/11 mm \varnothing chwytu D_s : 20 mm
kod ISO uchwytu: A20R STFCR/L11
Kąt ustawienia κ : 90 stopni
pasująca wymienna płytki skrawająca: TC.. 1102..
minimalna \varnothing otworu wstępnego $D_{min.}$: 22 mm
Przesunięcie osi L_3 : 11,1 mm

Opis techniczny

Kąt ustawienia κ	90 stopni
długość całkowita L	200 mm
wielk. płytki	11 mm
\varnothing chwytu D_s	20 mm
kod ISO uchwytu	A20R STFCR/L11
Przesunięcie osi L_3	11,1 mm
pasująca wymienna płytki skrawająca	TC.. 1102..
minimalna \varnothing otworu wstępnego $D_{min.}$	22 mm
długość główki L_1	36 mm
wysokość mocowania L_2	18 mm
śruby mocujące	269028 7
rodzaj zastosowania	prawe

Wewnętrzna głębokość toczenia do	3xD
norma	DIN 8024
chłodzenie wewnętrzne	tak
Rodzaj produktu	Wytaczaki