

Garant
Wytaczaki stalowe GARANT Master Turn, spiralne, prawe, \varnothing chwytu / wielkość płytki: 25/16mm

Dane zamówienia

Numer katalogowy	261129 25/16
GTIN	4062406711115
Klasa artykułu	21T

Opis

Wytaczaki stalowe GARANT Master Turn, spiralne 25/16 mm \varnothing chwytu D_s : 25 mm

kod ISO uchwytu: A25R SVUBR/L16

Kąt ustawienia κ : 93 stopni

pasująca wymienna płytki skrawająca: VB.. 1604..

minimalna \varnothing otworu wstępnego $D_{min.}$: 31 mm

Przesunięcie osi L_3 : 17 mm

Opis techniczny

wysokość mocowania L_2	23 mm
minimalna \varnothing otworu wstępnego $D_{min.}$	31 mm
\varnothing chwytu D_s	25 mm
długość główki L_1	40 mm
Przesunięcie osi L_3	17 mm
Kąt ustawienia κ	93 stopni
wielk. płytki	16 mm
kod ISO uchwytu	A25R SVUBR/L16
długość całkowita L	200 mm
pasująca wymienna płytki skrawająca	VB.. 1604..
śruby mocujące	269028 8
rodzaj zastosowania	lewe

Wewnętrzna głębokość toczenia do	3xD
norma	DIN 8024
chłodzenie wewnętrzne	tak
Rodzaj produktu	Wytaczaki