

Garant**Wytaczaki stalowe GARANT Master Turn, spiralne, prawe, \varnothing chwytu / wielkość płytki: 16/11mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	261129 16/11
GTIN	4062406711092
Klasa artykułu	21T

Opis

Wytaczaki stalowe GARANT Master Turn, spiralne 16/11 mm \varnothing chwytu D_s : 16 mm

kod ISO uchwytu: A16Q SVUBR/L11

Kąt ustawienia κ : 93 stopni

pasująca wymienna płytki skrawająca: VB.. 1103..

minimalna \varnothing otworu wstępnego $D_{min.}$: 20 mm

Przesunięcie osi L_3 : 11 mm

Opis techniczny

kod ISO uchwytu	A16Q SVUBR/L11
minimalna \varnothing otworu wstępnego $D_{min.}$	20 mm
\varnothing chwytu D_s	16 mm
śruby mocujące	269028 7
pasująca wymienna płytki skrawająca	VB.. 1103..
Przesunięcie osi L_3	11 mm
długość główki L_1	31 mm
wielk. płytki	11 mm
długość całkowita L	180 mm
wysokość mocowania L_2	15 mm
Kąt ustawienia κ	93 stopni
rodzaj zastosowania	lewe

Wewnętrzna głębokość toczenia do	3xD
norma	DIN 8024
chłodzenie wewnętrzne	tak
Rodzaj produktu	Wytaczaki