

**Garant****Wytaczaki stalowe GARANT Master Turn, spiralne, lewe,  $\varnothing$  chwytu / wielkość płytki: 20/11mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	261129 20/11
GTIN	4062406711108
Klasa artykułu	21T

**Opis techniczny**

długość całkowita L	200 mm
wysokość mocowania L <sub>2</sub>	18 mm
Seria	GARANT Master
śruby mocujące	269028 7
minimalna $\varnothing$ otworu wstępnego D <sub>min.</sub>	24 mm
kod ISO uchwytu	A20R SVUBR/L11
Kąt ustawienia $\kappa$	93 stopni
pasująca wymienna płytki skrawająca	VB.. 1103..
$\varnothing$ chwytu D <sub>s</sub>	20 mm
długość główki L <sub>1</sub>	36 mm
Przesunięcie osi L <sub>3</sub>	13 mm
wielk. płytki	11 mm
norma	DIN 8024
rodzaj zastosowania	lewe
Wewnętrzna głębokość toczenia do	3xD
chłodzenie wewnętrzne	tak

zastosowanie

Toczenie wzdłużne wewnętrzne

Rodzaj produktu

Wytaczaki