

Garant

Wytaczaki stalowe GARANT Master Turn, spiralne, prawe, \varnothing chwytu / wielkość płytki: 20/11mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	261319 20/11
GTIN	4062406711139
Klasa artykułu	21T

Opis

Wytaczaki stalowe GARANT Master Turn, spiralne 20/11 mm \varnothing chwytu D_s : 20 mm

kod ISO uchwytu: A20R SVUCR/L11

Kąt ustawienia κ : 93 stopni

pasująca wymienna płytka skrawająca: VC.. 1103..

minimalna \varnothing otworu wstępnego $D_{min.}$: 24 mm

Przesunięcie osi L_3 : 13 mm

Opis techniczny

wysokość mocowania L_2	18 mm
pasująca wymienna płytka skrawająca	VC.. 1103..
wielk. płytki	11 mm
kod ISO uchwytu	A20R SVUCR/L11
długość główki L_1	36 mm
długość całkowita L	200 mm
\varnothing chwytu D_s	20 mm
Przesunięcie osi L_3	13 mm
śruby mocujące	269028 7
Kąt ustawienia κ	93 stopni
minimalna \varnothing otworu wstępnego $D_{min.}$	24 mm
rodzaj zastosowania	lewe

Wewnętrzna głębokość toczenia do	3xD
norma	DIN 8024
chłodzenie wewnętrzne	tak
Rodzaj produktu	Wytaczaki