

## Garant

### Wytaczaki stalowe GARANT Master Turn, spiralne, prawe, $\varnothing$ chwytu / wielkość płytki: 25/16mm



#### Dane zamówienia

Numer katalogowy	261319 25/16
GTIN	4062406711146
Klasa artykułu	21T

#### Opis

Wytaczaki stalowe GARANT Master Turn, spiralne 25/16 mm $\varnothing$  chwytu  $D_s$ : 25 mm

kod ISO uchwytu: A25R SVUCR/L16

Kąt ustawienia  $\kappa$ : 93 stopni

pasująca wymienna płytki skrawająca: VC.. 1604..

minimalna  $\varnothing$  otworu wstępnego  $D_{min.}$ : 31 mm

Przesunięcie osi  $L_3$ : 17 mm

#### Opis techniczny

pasująca wymienna płytki skrawająca	VC.. 1604..
Przesunięcie osi $L_3$	17 mm
długość całkowita L	200 mm
kod ISO uchwytu	A25R SVUCR/L16
śruby mocujące	269028 8
wysokość mocowania $L_2$	23 mm
długość główki $L_1$	40 mm
wielk. płytki	16 mm
Kąt ustawienia $\kappa$	93 stopni
minimalna $\varnothing$ otworu wstępnego $D_{min.}$	31 mm
$\varnothing$ chwytu $D_s$	25 mm
rodzaj zastosowania	lewe

Wewnętrzna głębokość toczenia do	3xD
norma	DIN 8024
chłodzenie wewnętrzne	tak
Rodzaj produktu	Wytaczaki