

Garant**Wytaczaki stalowe GARANT Master Turn, spiralne, prawe, \varnothing chwytu / wielkość płytki: 16/11mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	261319 16/11
GTIN	4062406711122
Klasa artykułu	21T

Opis

Wytaczaki stalowe GARANT Master Turn, spiralne 16/11 mm \varnothing chwytu D_s : 16 mm

kod ISO uchwytu: A16Q SVUCR/L11

Kąt ustawienia κ : 93 stopni

pasująca wymienna płytka skrawająca: VC.. 1103..

minimalna \varnothing otworu wstępnego $D_{min.}$: 20 mm

Przesunięcie osi L_3 : 11 mm

Opis techniczny

kod ISO uchwytu	A16Q SVUCR/L11
śruby mocujące	269028 7
minimalna \varnothing otworu wstępnego $D_{min.}$	20 mm
\varnothing chwytu D_s	16 mm
długość całkowita L	180 mm
pasująca wymienna płytka skrawająca	VC.. 1103..
długość główki L_1	31 mm
wielk. płytki	11 mm
Kąt ustawienia κ	93 stopni
Przesunięcie osi L_3	11 mm
wysokość mocowania L_2	15 mm
rodzaj zastosowania	lewe

Wewnętrzna głębokość toczenia do	3xD
norma	DIN 8024
chłodzenie wewnętrzne	tak
Rodzaj produktu	Wytaczaki