



## Gwintowniki maszynowe HOLEX Pro Tap do otworów przelotowych, do gwintów metrycznych: M3-12



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	146440 M3-12
GTIN	4062406711214
Klasa artykułu	12I

### Opis

#### Wykonanie:

Po otwarciu kasety narzędzia są łatwo dostępne, samoczynnie ustawiają się w pozycji pionowej. złożone z gwintowników maszynowych M3; M4; M5; M6; M8; M10; M12.

**Gwintowniki uniwersalne HOLEX Pro Tap.** Solidne wykonanie i szerokie spektrum materiałów. **Lepszy materiał tnący HSS-E z ograniczającą tarcie powłoką TiN.** Po otwarciu kasety narzędzia są łatwo dostępne, samoczynnie ustawiają się w pozycji pionowej.

#### Zawartość:

po 1 gwintowniku maszynowym M3 – M12 nr 132680  
norma: DIN 376

### Opis techniczny

Rodzaj gwintu	M
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
norma	DIN 371
norma	DIN 376

Rodzaj produktu

gwintownik