

Garant

Wytaczaki stalowe GARANT Master Turn, spiralne, prawe, \varnothing chwytu / wielkość płytki: 20/11 mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	261318 20/11
GTIN	4062406711320
Klasa artykułu	21T

Opis

Wytaczaki stalowe GARANT Master Turn, spiralne 20/11 mm \varnothing chwytu D_s : 20 mm
 kod ISO uchwytu: A20R SVUCR/L11
 Kąt ustawienia κ : 93 stopni
 pasująca wymienna płytki skrawająca: VC.. 1103..
 minimalna \varnothing otworu wstępnego $D_{min.}$: 24 mm
 Przesunięcie osi L_3 : 13 mm

Opis techniczny

kod ISO uchwytu	A20R SVUCR/L11
minimalna \varnothing otworu wstępnego $D_{min.}$	24 mm
Kąt ustawienia κ	93 stopni
wielk. płytki	11 mm
długość całkowita L	200 mm
wysokość mocowania L_2	18 mm
\varnothing chwytu D_s	20 mm
pasująca wymienna płytki skrawająca	VC.. 1103..
śruby mocujące	269028 7
długość główki L_1	36 mm
Przesunięcie osi L_3	13 mm
rodzaj zastosowania	prawe

Wewnętrzna głębokość toczenia do	3xD
norma	DIN 8024
chłodzenie wewnętrzne	tak
Rodzaj produktu	Wytaczaki