

**DCMT 070202, Gatunek: HBT130****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	260363 HBT130
GTIN	4062406720025
Klasa artykułu	22D

Opis

DCMT 070202 HBT130 Gatunek: HBT130

Łamacz wiórów: MF

głębokość skrawania a_p : 0,1 - 1 mm

posuw f : 0,05 - 0,2 mm/obr,

prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 40 - 220 m/min

Opis techniczny

Materiał ostrza 	HM
Łamacz wiórów	MF
powłoka	TiCN
głębokość skrawania a_p	0,1 - 1 mm
liczba wymian/ostrzy	2
posuw f	0,05 - 0,2 mm/obr,
Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągły

Karta danych

prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	40 - 220 m/min
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka zgrubna i wykańczająca
promień naroża	0,2 mm
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	DCMT 070202
Gatunek	HBT130
Zastosowanie główne	M
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia