


**CCMT 060202, Gatunek: HBT020****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	260082 HBT020
GTIN	4062406720056
Klasa artykułu	22D

Opis

CCMT 060202 HBT020 Gatunek: HBT020

Łamacz wiórów: PF

głębokość skrawania a_p : 0,4 - 2 mm

posuw f : 0,1 - 0,3 mm/obr,

prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 70 - 250 m/min

Opis techniczny

Gatunek	HBT020
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	CCMT 060202
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka zgrubna i wykańczająca
powłoka	TiCN
posuw f	0,1 - 0,3 mm/obr,
Łamacz wiórów	PF
Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągły

prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	70 - 250 m/min
liczba wymian/ostrzy	2
Zastosowanie główne	P
promień naroża	0,2 mm
Materiał ostrza	HM
głębokość skrawania a_p	0,4 - 2 mm
Rodzaj produktu	Wymienna płytki skrawająca do toczenia