

**CCMT 060202, Gatunek: HBT130****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	260082 HBT130
GTIN	4062406720063
Klasa artykułu	22D

Opis

CCMT 060202 HBT130 Gatunek: HBT130

Łamacz wiórów: MF

głębokość skrawania a_p : 0,1 - 1 mm

posuw f : 0,05 - 0,2 mm/obr,

prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 60 - 220 m/min

Opis techniczny

promień naroża	0,2 mm
liczba wymian/ostrzy	2
głębokość skrawania a_p	0,1 - 1 mm
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	60 - 220 m/min
Zastosowanie główne	MF
Gatunek	HBT130
Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągły

posuw f	0,05 - 0,2 mm/obr,
powłoka	TiCN
Łamacz wiórów	MF
Materiał ostrza	HM
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	CCMT 060202
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka zgrubna i wykańczająca
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia