



Wąż spiralny poliuretanowy 1/4 cala ze stalową złączką bezpieczną eSafe Ø 8×12 mm, długość węża: 2 m



Dane zamówienia

Numer katalogowy	080248 2
GTIN	7391390275448
Klasa artykułu	08A

Opis

Wykonanie:

Bardzo lekki, elastyczny i odporny na przetarcie poliuretanowy wąż spiralny, o dużej sile cofającej. Odporność na temperaturę w zakresie - 20/ + 60 °C.

w dostawie::

W zestawie złączka **zabezpieczająca** stalowa nr 080285 i złączka stalowa nr 080290.

maks. ciśnienie robocze: 10 bar

maks. ciśnienie rozrywające: 35 bar

Ø zewnętrzna węża: 12 mm

Ø wewnętrzna węża: 8 mm

Opis techniczny

długość węża	2 m
kolor	niebieski
maks. ciśnienie rozrywające	35 bar
maks. ciśnienie robocze	10 bar
przyłącze złączki wtykowej	1/4 cal
Ø wewnętrzna węża	8 mm

Karta danych

przyłącze szybkozłącza	1/4 cal
Ø zewnętrzna węża	12 mm
materiał	wąż spiralny poliuretanowy
Rodzaj produktu	Wąż

Akcesoria

Złączki zabezpieczające gwint zewnętrzny gwint przyłączeniowy zewnętrzny 1/4 cal	080285 1/4
Zestawy złączek z przyłączem gwintowanym zewnętrznym, Zestaw 5-elem. gwint przyłączeniowy zewnętrzny 1/4 cal	080290 1/4