



## Wąż spiralny poliuretanowy 1/2 cala ze stalową złączką bezpieczną eSafe Ø 11x16 mm, długość węża: 4 m



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	080249 4
GTIN	7391390305435
Klasa artykułu	08A

### Opis

#### Wykonanie:

Bardzo lekki, elastyczny i odporny na przetarcie poliuretanowy wąż spiralny, o dużej sile cofającej. Odporność na temperaturę w zakresie - 20/ + 60 °C.

#### w dostawie::

W zestawie złączka **zabezpieczająca** stalowa nr 080285 i złączka stalowa nr 080290.

maks. ciśnienie robocze: 10 bar

maks. ciśnienie rozrywające: 35 bar

Ø zewnętrzna węża: 16 mm

Ø wewnętrzna węża: 11 mm

### Opis techniczny

materiał	wąż spiralny poliuretanowy
Ø wewnętrzna węża	11 mm
długość węża	4 m
przyłącze szybkozłącza	1/2 cal

## Karta danych

Ø zewnętrzna węża	16 mm
kolor	niebieski
przyłącze złączki wtykowej	1/2 cal
maks. ciśnienie rozrywające	35 bar
maks. ciśnienie robocze	10 bar
Rodzaj produktu	Wąż

### Akcesoria

Złączki zabezpieczające gwint zewnętrzny gwint przyłączeniowy zewnętrzny 1/2 cal	080285 1/2
Zestawy złączek z przyłączem gwintowanym zewnętrznym, Zestaw 5-elem. gwint przyłączeniowy zewnętrzny 1/2 cal	080290 1/2