



Wąż spiralny poliuretanowy 1/2 cala ze stalową złączką bezpieczną eSafe Ø 11x16 mm, długość węża: 6 m



Dane zamówienia

Numer katalogowy	080249 6
GTIN	7391390305459
Klasa artykułu	08A

Opis

Wykonanie:

Bardzo lekki, elastyczny i odporny na przetarcie poliuretanowy wąż spiralny, o dużej sile cofającej. Odporność na temperaturę w zakresie - 20/ + 60 °C.

w dostawie::

W zestawie złączka **zabezpieczająca** stalowa nr 080285 i złączka stalowa nr 080290.

maks. ciśnienie robocze: 10 bar

maks. ciśnienie rozrywające: 35 bar

Ø zewnętrzna węża: 16 mm

Ø wewnętrzna węża: 11 mm

Opis techniczny

maks. ciśnienie robocze	10 bar
długość węża	6 m
maks. ciśnienie rozrywające	35 bar
Ø zewnętrzna węża	16 mm

Karta danych

kolor	niebieski
materiał	wąż spiralny poliuretanowy
przyłącze złączki wtykowej	1/2 cal
przyłącze szybkozłącza	1/2 cal
Ø wewnętrzna węża	11 mm
Rodzaj produktu	Wąż

Akcesoria

Zestawy złączek z przyłączem gwintowanym zewnętrznym, Zestaw 5-elem. gwint przyłączeniowy zewnętrzny 1/2 cal	080290 1/2
Złączki zabezpieczające gwint zewnętrzny gwint przyłączeniowy zewnętrzny 1/2 cal	080285 1/2