



Bezpieczny pistolet wydmuchowy, z rurką „StarTip“ Przyłącze powietrza, typ: STAR



Dane zamówienia

Numer katalogowy	080266 STAR
GTIN	7391390475350
Klasa artykułu	08A

Opis

Wykonanie:

Pistolety wydmuchowe o bezstopniowo regulowanej wydajności strumienia powietrza, małej masie, różnych opcjach zawieszania i łatwej obsłudze.

Bezpieczny pistolet do przedmuchiwania z dyszą o **zredukowanej emisji dźwięku i regulowaną wydajnością**. Odpowiada normie ISO B.

W zestawie stalowa złączka wtykowa nr 080300.

wskazówka:

Seria CEJN 310 jest przeznaczona na rynki Beneluxu, Francji, Ameryki Północnej i Norwegii.

Opis techniczny

wydajność przepływu	100 - 1100 l/min
Rodzaj produktu	Pistolet

