



Pistolety wydmuchowe i do cieczy, regulowane Przyłącze powietrza, typ: FLOW



Dane zamówienia

Numer katalogowy	080265 FLOW
GTIN	7391390475367
Klasa artykułu	08A

Opis

Wykonanie:

Pistolety wydmuchowe o bezstopniowo regulowanej wydajności strumienia powietrza, małej masie, różnych opcjach zawieszania i łatwej obsłudze.

Pistolet wydmuchowy i do cieczy z dyszą Jet, **regulowany strumień** (od płaskiego do punktowego) i **regulowana wydajność** (powietrze: 200–1200 l/min, ciecz: 7–46 l/min). Odpowiada normie ISO B.

W zestawie stalowa złączka wtykowa nr 080300.

wskazówka:

Seria CEJN 310 jest przeznaczona na rynki Beneluxu, Francji, Ameryki Północnej i Norwegii.

Opis techniczny

wydajność przepływu	200 - 1200 l/min
wydajność przepływu cieczy	7 - 46 l/min
wydajność przepływu powietrza	200 - 1200 l/min
Rodzaj produktu	Pistolet

