

**Garant****Płytko frezarska do rowków typu jaskółczy ogon, HB7720, kąt  $\alpha$ : 30stopni****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	217263 30
GTIN	4062406729042
Klasa artykułu	21C

**Opis****Wykonanie:**

Ze sfazowaniem tylnym, odpowiednia do obróbki płaszczyzn.

Liczba ostrzy Z: 6

szerokość frezowania A: 4,5 mm

**Opis techniczny**

szerokość frezowania A	4,5 mm
kąt $\alpha$	30 stopni
Gatunek	HB7720
$\varnothing$ D	16 mm
typ	P16
Liczba ostrzy Z	6
Rodzaj produktu	Frezowanie cyrkulacyjne

## Dane użytkownika

	przydatność	$V_c$	kod ISO
aluminium tworzywa sztuczne	nadaje się	400 m/min	N
aluminium (dające krótki wiór)	nadaje się	300 m/min	N
Al > 10% Si:	nadaje się	250 m/min	N
Stal < 500 N/mm <sup>2</sup>	nadaje się	250 m/min	P
Stal < 750 N/mm <sup>2</sup>	nadaje się	180 m/min	P
Stal < 900 N/mm <sup>2</sup>	nadaje się	120 m/min	P
Stal < 1100 N/mm <sup>2</sup>	nadaje się	100 m/min	P
Stal < 1400 N/mm <sup>2</sup>	nadaje się	80 m/min	P
Stal < 55 HRC	nadaje się	60 m/min	H
Stal < 60 HRC	nadaje się	45 m/min	H
Stal < 65 HRC	nadają się	35 m/min	H
Stal < 67 HRC	nadaje się	30 m/min	H
Stal INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	nadaje się	120 m/min	M
Stal INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	nadaje się	120 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	nadaje się	60 m/min	S
żeliwo szare (sferoidalne)	nadaje się	120 m/min	K
uniw.	nadaje się		
maksymalnie na mokro	nadaje się		
suchy	nadaje się		