

**Garant****Noże eco GARANT Master, prawe, chwyt / wielkość płytki: 16/12mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	250000 16/12
GTIN	4062406733223
Klasa artykułu	21U

**Opis****Wykonanie:**

Wewnętrzne doprowadzanie chłodziwa do ostrza. Dzięki chłodzeniu przez precyzyjne dysze następuje wydajne i ukierunkowane odprowadzanie ciepła, ponieważ strumień chłodziwa jest skierowany optymalnie pomiędzy wiór a krawędź skrawającą. Zapewnia to większą wydajność, dłuższą trwałość i zwiększoną niezawodność procesu technologicznego.

**wskazówka:**

Przekazywanie chłodziwa przez otwór podłużny na spodzie chwytu w połączeniu z uchwytami systemu GARANT Master eco nr 319006–319136 lub nr 317900 przy długości chwytu < 125 mm. Opcjonalnie możliwość podłączenia za pośrednictwem złączki węża (G 1/8 cala) nr 269207 oraz 269208.

**Opis techniczny**

wielk. płytki	12 mm
pasująca wymienna płytka skrawająca	CN.. 1204..
Szerokość funkcjonalna L <sub>4</sub>	25 mm
kod ISO uchwytu	PCLNR/L 1620F12
sprężyna	259046 4
Dźwigienka	259015 15
długość całkowita L	80 mm

Wielkość chwytu	16 mm
płytko podporowa	259031 5
śrubado dźwigni	259018 14
Seria	Master Eco
długość główki L <sub>1</sub>	30 mm
norma	norma zakładowa
rodzaj zastosowania	prawe
chłodzenie wewnętrzne	tak
Kąt ustawienia κ	95 stopni
zastosowanie	Toczenie wzdłużne zewnętrzne
zastosowanie	Toczenie wzdłużne zewnętrzne
Rodzaj produktu	Noże