

Garant**Noże eco GARANT Master, lewe,, chwyt / wielkość płytki: 25/12mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	250001 25/12
GTIN	4062406733278
Klasa artykułu	21U

Opis**Wykonanie:**

Wewnętrzne doprowadzanie chłodziwa do ostrza. Dzięki chłodzeniu przez precyzyjne dysze następuje wydajne i ukierunkowane odprowadzanie ciepła, ponieważ strumień chłodziwa jest skierowany optymalnie pomiędzy wiór a krawędź skrawającą. Zapewnia to większą wydajność, dłuższą trwałość i zwiększoną niezawodność procesu technologicznego.

wskazówka:

Przekazywanie chłodziwa w połączeniu z uchwytem systemu GARANT Master eco nr 319006 – 319136 lub nr 317900 przy długości chwytu < 125 mm. Opcjonalnie możliwość podłączenia za pośrednictwem złączki węża (G 1/8 cala) nr 269207 oraz 269208.

Opis techniczny

Szerokość funkcjonalna L ₄	32 mm
płytko podporowa	259031 5
wielk. płytki	12 mm
Wielkość chwytu	25 mm
kod ISO chwytu	PCLNR/L 2525H12
pasująca wymienna płytko skrawająca	CN.. 1204..
sprężyna	259046 4
Seria	Master Eco

długość całkowita L	100 mm
śrubado dźwigni	259018 15
Dźwigienka	259015 15
długość główki L ₁	30 mm
norma	DIN ISO 5610
rodzaj zastosowania	lewe,
chłodzenie wewnętrzne	tak
Kąt ustawienia κ	95 stopni
zastosowanie	Toczenie wzdłużne zewnętrzne
zastosowanie	Toczenie wzdłużne zewnętrzne
Rodzaj produktu	Noże