

Garant**Noże eco GARANT Master, prawe, Wielkość chwytu / płytki: 25/15mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	250624 25/15
GTIN	4062406728953
Klasa artykułu	21U

Opis**Wykonanie:**

Bardzo efektywne chłodzenie bezpośrednio na ostrze i dodatkowe chłodzenie powierzchni przyłożenia.

wskazówka:

Przekazywanie chłodziwa w połączeniu z uchwytem systemu GARANT eco nr 319001 – 319886 lub nr 317900 przy długości chwytu < 125 mm. Opcjonalnie możliwość podłączenia za pośrednictwem złączki węża (G 1/8 cala).

chłodzenie wewnętrzne: tak

kod ISO uchwyty: PDJNR/L 2525X15

pasująca wymienna płytki skrawająca: DN.. 1506..

Szerokość funkcjonalna L₄: 32 mm

długość główki L₁: 40 mm

długość całkowita L: 110 mm

płytki podporowa: 259031 45

Opis techniczny

kod ISO uchwyty	PDJNR/L 2525X15
płytki podporowa	259031 45
długość całkowita L	110 mm
Dźwigienka	259015 17
pasująca wymienna płytki skrawająca	DN.. 1506..
Szerokość funkcjonalna L ₄	32 mm

długość główki L ₁	40 mm
wielk. płytki	15 mm
śrubado dźwigni	259018 17
sprężyna	259046 4
Wielkość chwytu	25 mm
rodzaj zastosowania	prawe
norma	DIN ISO 5610
chłodzenie wewnętrzne	tak
Kąt ustawienia κ	93 stopni
Rodzaj produktu	Noże