

**Garant****Noże eco GARANT Master, lewe, chwyt / wielkość płytki: 25/08mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	251911 25/08
GTIN	4062406734176
Klasa artykułu	21U

**Opis****Wykonanie:**

Wewnętrzne doprowadzanie chłodziwa do ostrza. Dzięki chłodzeniu przez precyzyjne dysze następuje wydajne i ukierunkowane odprowadzanie ciepła, ponieważ strumień chłodziwa jest skierowany optymalnie pomiędzy wiór a krawędź skrawającą. Zapewnia to większą wydajność, dłuższą trwałość i zwiększoną niezawodność procesu technologicznego.

**wskazówka:**

Przekazywanie chłodziwa przez otwór podłużny na spodzie chwytu w połączeniu z uchwytami systemu GARANT Master eco nr 319006 – 319136 lub nr 317900 przy długości chwytu < 125 mm. Opcjonalnie możliwość podłączenia za pośrednictwem złączki węża (G 1/8 cala) nr 269207 oraz 269208.

**Opis techniczny**

długość główki L <sub>1</sub>	30 mm
śrubado dźwigni	259018 15
Wielkość chwytu	25 mm
pasująca wymienna płytko skrawająca	WN.. 0804..
wielk. płytki	8 mm
Dźwigienka	259015 15
kod ISO uchwytu	PWLNr/L 2525H08

Seria	Master Eco
Szerokość funkcjonalna L <sub>4</sub>	32 mm
sprężyna	259046 4
plytka podporowa	259031 48
długość całkowita L	100 mm
norma	DIN ISO 5610
rodzaj zastosowania	lewe
chłodzenie wewnętrzne	tak
Kąt ustawienia κ	95 stopni
zastosowanie	Toczenie wzdłużne zewnętrzne
zastosowanie	Toczenie wzdłużne zewnętrzne
Rodzaj produktu	Głowice skrawające