

**Nylonowy wąż spiralny 3/8 cala ze złączką, długość węża: 5m****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	080058 5
GTIN	4062406738617
Klasa artykułu	02A

Opis**Wykonanie:**

Wąż nylonowy. Elastyczny, odporny na temperatury w zakresie -60 / +60 °C.

w dostawie::

Po 1 szt. szybkozłączka HOLEX.
maks. ciśnienie robocze: 10 bar
Ø zewnętrzna węża: 12 mm
Ø wewnętrzna węża: 9 mm

Opis techniczny

Ø zewnętrzna węża	12 mm
długość węża	5 m
Ø wewnętrzna węża	9 mm
przyłącze szybkozłączka	3/8 cal
maks. ciśnienie robocze	10 bar
zakres temperatur	-60 - 60 °C
Rodzaj produktu	Wąż

Aksesoria

Szybkozłącza z gwintem wewnętrznym gwint
przyłączeniowy wewnętrzny 3/8 cal

080171 3/8