

**Garant****Wiertła z płytkami skrawającymi GARANT Power Drill Chwyt ABS®, 3×D, Ø DC: 14mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	234020 14
GTIN	4062406735036
Klasa artykułu	21S

**Opis****Wykonanie:**

Spiralne kanały chłodzące zapewniają wysoką sztywność, ponieważ rdzeń wiertła nie ulega osłabieniu.

**tolerancja otworu:** -0,1 / +0,3 mm

**Opis:**

Zapewniają maksymalną wydajność i dokładność. Również w trudnych warunkach wiercenia do 5×D.

**Zastosowanie:**

Z płytkami skrawającymi nr 234030–234098.

Długość wysięgu  $L_A$ : 69 mm

Ø  $D_s$  chwytu ABS®: 50 mm

Kod ISO wymiennej płytki skrawającej: SOGX 050204

śruby mocujące: 239700 5IP (0,38 Nm)

**Opis techniczny**

śruby mocujące	239700 5IP (0,38 Nm)
Długość użyteczna $L_1$	42 mm
Długość wysięgu $L_A$	69 mm
Ø nomin. D	14
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	SOGX 050204

ø D <sub>s</sub> chwytu ABS®	50 mm
Głębokość wiercenia dla wiertel z płytkami skrawającymi do	3×D
chwyt	ABS
zastosowanie wiertel	warunkowo wiercenie poprzeczne
zastosowanie wiertel	warunkowo wiercenie pakietowe
zastosowanie wiertel	warunkowo nawiercanie centrujące
zastosowanie wiertel	warunkowo wiercenie pakietowe
zastosowanie wiertel	warunkowo baryłkowy
zastosowanie wiertel	warunkowo wiercenie pakietowe
chłodzenie wewnętrzne	tak
Strategia skrawania	HPC