

SWISS TOOLS

**Korpusy wytaczaków z tłumieniem drgań, PSC, Ø chwytu / Ø D – wymiar A:
63/25-167mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	320409 63/25-167
GTIN	2050002063013
Klasa artykułu	36D

Opis**Wykonanie:**

- Do efektywnej obróbki tokarskiej.
- Do obróbki z obrotami w lewo i w prawo.

Zaleta:

- **Wzrost produktywności – tłumienie drgań umożliwia znaczne zwiększenie parametrów skrawania.**
- **Lepsza jakość powierzchni.**
- **Większe bezpieczeństwo procesu.**
- **Lepsze odprowadzanie wiórow.**

Zastosowanie:

Do osadzania głowic wymiennych.

wskazówka:

Odpowiednie głowice wymienne zob. nr 264826 – 264827.
chłodzenie wewnętrzne: tak

Opis techniczny

Ø chwytu	63 mm
wymiar A długości wysięgu	167 mm
Ø D	25 mm
adapter	PSC
Norma na uchwyt	ISO 26623-1
chłodzenie wewnętrzne	tak

Rodzaj produktu

Korpusy wytaczaków