

Garant**Wiertła z płytkami skrawającymi GARANT Power Drill Chwył ABS®, 3×D, Ø DC: 15mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	234020 15
GTIN	4062406735159
Klasa artykułu	21S

Opis**Wykonanie:**

Spiralne kanały chłodzące zapewniają wysoką sztywność, ponieważ rdzeń wiertła nie ulega osłabieniu.

tolerancja otworu: -0,1 / +0,3 mm

Opis:

Zapewniają maksymalną wydajność i dokładność. Również w trudnych warunkach wiercenia do 5×D.

Zastosowanie:

Z płytkami skrawającymi nr 234030–234098.

do Ø calowej: 19/32 cal

Długość wysięgu L_A : 73 mm

Ø D_s chwytu ABS®: 50 mm

Kod ISO wymiennej płytki skrawającej: SOGX 050204

śruby mocujące: 239700 5IP (0,38 Nm)

Opis techniczny

Ø D_s chwytu ABS®	50 mm
śruby mocujące	239700 5IP (0,38 Nm)
do Ø calowej	19/32 cal
Długość użyteczna L_1	45 mm

Ø nomin. D	15
Długość wysięgu L _A	73 mm
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	SOGX 050204
Głębokość wiercenia dla wiertel z płytkami skrawającymi do	3×D
chwyt	ABS
zastosowanie wiertel	warunkowo wiercenie poprzeczne
zastosowanie wiertel	warunkowo wiercenie pakietowe
zastosowanie wiertel	warunkowo nawiercanie centrujące
zastosowanie wiertel	warunkowo wiercenie pakietowe
zastosowanie wiertel	warunkowo baryłkowy
zastosowanie wiertel	warunkowo wiercenie pakietowe
chłodzenie wewnętrzne	tak
Strategia skrawania	HPC