

**Garant****Wiertła z płytkami skrawającymi GARANT Power Drill Chwyt ABS®, 3×D, Ø DC: 17,5mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	234020 17,5
GTIN	4062406735180
Klasa artykułu	21S

**Opis****Wykonanie:**

Spiralne kanały chłodzące zapewniają wysoką sztywność, ponieważ rdzeń wiertła nie ulega osłabieniu.

**tolerancja otworu:** -0,1 / +0,3 mm

**Opis:**

Zapewniają maksymalną wydajność i dokładność. Również w trudnych warunkach wiercenia do 5×D.

**Zastosowanie:**

Z płytkami skrawającymi nr 234030–234098.

do Ø calowej: 11/16 cal

Długość wysięgu  $L_A$ : 85 mm

Ø  $D_s$  chwytu ABS®: 50 mm

Kod ISO wymiennej płytki skrawającej: SOGX 060305

śruby mocujące: 239700 6IP2 (0,6 Nm)

**Opis techniczny**

śruby mocujące	239700 6IP2 (0,6 Nm)
Długość użyteczna $L_1$	54 mm
Ø $D_s$ chwytu ABS®	50 mm
Ø nomin. D	17,5

Długość wysięgu L <sub>A</sub>	85 mm
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	SOGX 060305
do Ø calowej	11/16 cal
Głębokość wiercenia dla wiertel z płytkami skrawającymi do	3×D
chwyt	ABS
zastosowanie wiertel	warunkowo wiercenie poprzeczne
zastosowanie wiertel	warunkowo wiercenie pakietowe
zastosowanie wiertel	warunkowo nawiercanie centrujące
zastosowanie wiertel	warunkowo wiercenie pakietowe
zastosowanie wiertel	warunkowo baryłkowy
zastosowanie wiertel	warunkowo wiercenie pakietowe
chłodzenie wewnętrzne	tak
Strategia skrawania	HPC