

Garant**Wiertła z płytkami skrawającymi GARANT Power Drill Chwyć ABS®, 3×D, Ø DC: 23mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	234020 23
GTIN	4062406738747
Klasa artykułu	21S

Opis**Wykonanie:**

Spiralne kanały chłodzące zapewniają wysoką sztywność, ponieważ rdzeń wiertła nie ulega osłabieniu.

tolerancja otworu: -0,1 / +0,3 mm

Opis:

Zapewniają maksymalną wydajność i dokładność. Również w trudnych warunkach wiercenia do 5×D.

Zastosowanie:

Z płytkami skrawającymi nr 234030–234098.

Pasuje do:

Płytki skrawające SOGX 080407.

Opis techniczny

Liczba ostrzy Z	2
Ø nomin. D	23
śruby mocujące	239700 8IP (1,3 Nm)
długość całkowita L	132 mm
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	SOGX 080407
Długość wysięgu L _A	101 mm

ø D _s chwytu ABS®	50 mm
Długość użyteczna L ₁	69 mm
Seria	Power Drill
Głębokość wiercenia dla wiertel z płytkami skrawającymi do	3×D
chwyt	ABS
zastosowanie wiertel	warunkowo wiercenie poprzeczne
zastosowanie wiertel	warunkowo wiercenie pakietowe
zastosowanie wiertel	warunkowo nawiercanie centrujące
zastosowanie wiertel	warunkowo wiercenie pakietowe
zastosowanie wiertel	warunkowo baryłkowy
zastosowanie wiertel	warunkowo wiercenie pakietowe
chłodzenie wewnętrzne	tak
Strategia skrawania	HPC
Rodzaj produktu	Wiertła z płytkami skrawającymi