

**Garant****Wiertła z płytkami skrawającymi GARANT Power Drill Chwył ABS®, 5×D, Ø DC: 15mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	234025 15
GTIN	4062406738822
Klasa artykułu	21S

**Opis****Wykonanie:**

Spiralne kanały chłodzące zapewniają wysoką sztywność, ponieważ rdzeń wiertła nie ulega osłabieniu.

**tolerancja otworu:** -0,1 / +0,35 mm

**Opis:**

Zapewniają maksymalną wydajność i dokładność. Również w trudnych warunkach wiercenia do 5×D.

**Zastosowanie:**

Z płytkami skrawającymi nr 234030 – 234098.

**Zalecenie:**

**Przy nawiercaniu** zredukować posuw do 70%.

do Ø calowej: 19/32 cal

Długość wysięgu  $L_A$ : 103 mm

Ø  $D_s$  chwytu ABS®: 50 mm

Kod ISO wymiennej płytki skrawającej: SOGX 050204

śruby mocujące: 239700 5IP (0,38 Nm)

**Opis techniczny**

Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	SOGX 050204
śruby mocujące	239700 5IP (0,38 Nm)
Ø nomin. D	15

Długość użyteczna L <sub>1</sub>	75 mm
Długość wysięgu L <sub>A</sub>	103 mm
do Ø calowej	19/32 cal
Ø D <sub>s</sub> chwytu ABS®	50 mm
Głębokość wiercenia dla wiertel z płytkami skrawającymi do	5×D
chwyt	ABS
zastosowanie wiertel	warunkowo wiercenie poprzeczne
zastosowanie wiertel	warunkowo wyjście skośne
zastosowanie wiertel	warunkowo wiercenie pakietowe
zastosowanie wiertel	warunkowo wiercenie pakietowe
zastosowanie wiertel	warunkowo wiercenie poprzeczne
zastosowanie wiertel	warunkowo baryłkowy
chłodzenie wewnętrzne	tak
Strategia skrawania	HPC