

Garant**Wiertła z płytkami skrawającymi GARANT Power Drill Chwyt ABS®, 5×D, Ø DC: 17,5mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	234025 17,5
GTIN	4062406738853
Klasa artykułu	21S

Opis**Wykonanie:**

Spiralne kanały chłodzące zapewniają wysoką sztywność, ponieważ rdzeń wiertła nie ulega osłabieniu.

tolerancja otworu: -0,1 / +0,35 mm

Opis:

Zapewniają maksymalną wydajność i dokładność. Również w trudnych warunkach wiercenia do 5×D.

Zastosowanie:

Z płytkami skrawającymi nr 234030 – 234098.

Zalecenie:

Przy nawiercaniu zredukować posuw do 70%.

do Ø calowej: 11/16 cal

Długość wysięgu L_A: 121 mm

Ø D_s chwytu ABS®: 50 mm

Kod ISO wymiennej płytki skrawającej: SOGX 060305

śruby mocujące: 239700 6IP2 (0,6 Nm)

Opis techniczny

Długość wysięgu L _A	121 mm
Ø nomin. D	17,5
do Ø calowej	11/16 cal

Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	SOGX 060305
śruby mocujące	239700 6IP2 (0,6 Nm)
Ø D _s chwytu ABS®	50 mm
Długość użyteczna L ₁	90 mm
Głębokość wiercenia dla wiertel z płytkami skrawającymi do	5xD
chwyt	ABS
zastosowanie wiertel	warunkowo wiercenie poprzeczne
zastosowanie wiertel	warunkowo wyjście skośne
zastosowanie wiertel	warunkowo wiercenie pakietowe
zastosowanie wiertel	warunkowo wiercenie pakietowe
zastosowanie wiertel	warunkowo wiercenie poprzeczne
zastosowanie wiertel	warunkowo baryłkowy
chłodzenie wewnętrzne	tak
Strategia skrawania	HPC