

Garant**Wiertła z płytkami skrawającymi GARANT Power Drill Chwył ABS®, 5×D, Ø DC: 19mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	234025 19
GTIN	4062406738877
Klasa artykułu	21S

Opis**Wykonanie:**

Spiralne kanały chłodzące zapewniają wysoką sztywność, ponieważ rdzeń wiertła nie ulega osłabieniu.

tolerancja otworu: -0,1 / +0,35 mm

Opis:

Zapewniają maksymalną wydajność i dokładność. Również w trudnych warunkach wiercenia do 5×D.

Zastosowanie:

Z płytkami skrawającymi nr 234030 – 234098.

Zalecenie:

Przy nawiercaniu zredukować posuw do 70%.

do Ø calowej: 3/4 cal

Długość wysięgu L_A : 127 mm

Ø D_s chwytu ABS®: 50 mm

Kod ISO wymiennej płytki skrawającej: SOGX 060305

śruby mocujące: 239700 6IP2 (0,6 Nm)

Opis techniczny

Ø D_s chwytu ABS®	50 mm
Długość wysięgu L_A	127 mm
Długość użyteczna L_1	95 mm

do Ø calowej	3/4 cal
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	SOGX 060305
śruby mocujące	239700 6IP2 (0,6 Nm)
Ø nomin. D	19
Głębokość wiercenia dla wiertel z płytkami skrawającymi do	5×D
chwyt	ABS
zastosowanie wiertel	warunkowo wiercenie poprzeczne
zastosowanie wiertel	warunkowo wyjście skośne
zastosowanie wiertel	warunkowo wiercenie pakietowe
zastosowanie wiertel	warunkowo wiercenie pakietowe
zastosowanie wiertel	warunkowo wiercenie poprzeczne
zastosowanie wiertel	warunkowo baryłkowy
chłodzenie wewnętrzne	tak
Strategia skrawania	HPC