

Garant**Wiertła z płytkami skrawającymi GARANT Power Drill Chwył ABS®, 5×D, Ø DC: 25mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	234025 25
GTIN	4062406738938
Klasa artykułu	21S

Opis**Wykonanie:**

Spiralne kanały chłodzące zapewniają wysoką sztywność, ponieważ rdzeń wiertła nie ulega osłabieniu.

tolerancja otworu: -0,1 / +0,35 mm

Opis:

Zapewniają maksymalną wydajność i dokładność. Również w trudnych warunkach wiercenia do 5×D.

Zastosowanie:

Z płytkami skrawającymi nr 234030 – 234098.

Zalecenie:

Przy nawiercaniu zredukować posuw do 70%.

Długość wysięgu L_A : 158 mm

Ø D_s chwytu ABS®: 50 mm

Kod ISO wymiennej płytki skrawającej: SOGX 080407

śruby mocujące: 239700 8IP (1,3 Nm)

Opis techniczny

Długość wysięgu L_A	158 mm
Ø D_s chwytu ABS®	50 mm
Długość użyteczna L_1	125 mm
śruby mocujące	239700 8IP (1,3 Nm)

Ø nomin. D	25
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	SOGX 080407
Głębokość wiercenia dla wiertel z płytkami skrawającymi do	5×D
chwyt	ABS
zastosowanie wiertel	warunkowo wiercenie poprzeczne
zastosowanie wiertel	warunkowo wyjście skośne
zastosowanie wiertel	warunkowo wiercenie pakietowe
zastosowanie wiertel	warunkowo wiercenie pakietowe
zastosowanie wiertel	warunkowo wiercenie poprzeczne
zastosowanie wiertel	warunkowo baryłkowy
chłodzenie wewnętrzne	tak
Strategia skrawania	HPC