

**Garant****Wiertła z płytkami skrawającymi GARANT Power Drill Chwył ABS®, 5×D, Ø DC: 35mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	234025 35
GTIN	4062406738976
Klasa artykułu	21S

**Opis****Wykonanie:**

Spiralne kanały chłodzące zapewniają wysoką sztywność, ponieważ rdzeń wiertła nie ulega osłabieniu.

**tolerancja otworu:** -0,1 / +0,35 mm

**Opis:**

Zapewniają maksymalną wydajność i dokładność. Również w trudnych warunkach wiercenia do 5×D.

**Zastosowanie:**

Z płytkami skrawającymi nr 234030 – 234098.

**Pasuje do:**

Płytki skrawające SOGX 110509.

**Zalecenie:**

**Przy nawiercaniu** zredukować posuw do 70%.

**Opis techniczny**

do Ø calowej	1 3/8 cal
śruby mocujące	239700 15IP (2,8 Nm)
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	SOGX 110509
Ø D <sub>s</sub> chwytu ABS®	63 mm
długość całkowita L	254 mm

Długość użyteczna L <sub>1</sub>	175 mm
Liczba ostrzy Z	2
Długość wysięgu L <sub>A</sub>	216 mm
Seria	Power Drill
Ø nomin. D	35
Głębokość wiercenia dla wiertel z płytkami skrawającymi do	5×D
chwyt	ABS
zastosowanie wiertel	warunkowo wiercenie poprzeczne
zastosowanie wiertel	warunkowo wyjście skośne
zastosowanie wiertel	warunkowo wiercenie pakietowe
zastosowanie wiertel	warunkowo wiercenie pakietowe
zastosowanie wiertel	warunkowo wiercenie poprzeczne
zastosowanie wiertel	warunkowo baryłkowy
chłodzenie wewnętrzne	tak
Strategia skrawania	HPC
Rodzaj produktu	Wiertła z płytkami skrawającymi