




Zestawy wiertel krętych HOLEX CleverDrill HSS nr 114031 do uzupełniania, typ: 6-10



Dane zamówienia

Numer katalogowy	115056 6-10
GTIN	4062406742348
Klasa artykułu	12B

Opis

Wykonanie:

Zestawione z wiertel krętych DIN 338.

HOLEX CleverDrill: wytrzymałe wiertło do wszystkich zastosowań standardowych. Ulepszone zachowanie przy nawiercaniu dzięki zaszlifowaniu krzyżowemu. Ulepszone zachowanie przy nawiercaniu dzięki zaszlifowaniu krzyżowemu. Normalna grubość i wznios rdzenia. Szlifowane kształtowo. Powierzchnia: rowek spiralny w kolorze brązu.

wskazówka:

Rozm. 13,2–20: z odsadzonym chwytem Ø 12,7 mm.

chłodzenie wewnętrzne: nie

chwyt: Trzpień walcowy

zakres wiertel: 6 - 10 mm

liczba wiertel: 41

stopniowanie średnic wiertel co: 0,1 mm

Opis techniczny

Liczba ostrzy Z	2
stopniowanie średnic wiertel co	0,1 mm
zakres wiertel	6 - 10 mm
liczba wiertel	41
chwyt	Trzpień walcowy
Seria	HOLEX CleverDrill

powłoka	bez powłoki
Materiał ostrza	HSS
norma	DIN 338
typ	N
Tolerancja \varnothing nominalnej	h8
kąt wierzchołkowy	118 stopni
chłodzenie wewnętrzne	nie
w kasecie,	tak
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	Wiertła kręte

Dane użytkownika

	przydatność	V_c	kod ISO
aluminium tworzywa sztuczne	nadaje się warunkowo	80 m/min	N
aluminium (dające krótki wiór)	nadaje się warunkowo	60 m/min	N
Al > 10% Si:	nadaje się warunkowo	50 m/min	N
Stal < 500 N/mm ²	nadaje się	35 m/min	P
Stal < 750 N/mm ²	nadaje się	32 m/min	P
Stal < 900 N/mm ²	nadaje się	22 m/min	P
Stal < 1100 N/mm ²	nadaje się warunkowo	18 m/min	P
żeliwo szare (sferoidalne)	nadaje się warunkowo	30 m/min	K
CuZn	nadaje się	40 m/min	N
olej	nadaje się		
maksymalnie na mokro	nadaje się		

Akcesoria

Wiertła kręte HOLEX CleverDrill HSSN Ø DC h8 (mm lub cale) 9,5	114030 9,5
Wiertła kręte HOLEX CleverDrill HSSN Ø DC h8 (mm lub cale) 7,3	114030 7,3
Wiertła kręte HOLEX CleverDrill HSSN Ø DC h8 (mm lub cale) 10	114030 10
Wiertła kręte HOLEX CleverDrill HSSN Ø DC h8 (mm lub cale) 8,8	114030 8,8
Wiertła kręte HOLEX CleverDrill HSSN Ø DC h8 (mm lub cale) 9,7	114030 9,7
Wiertła kręte HOLEX CleverDrill HSSN Ø DC h8 (mm lub cale) 6,9	114030 6,9
Wiertła kręte HOLEX CleverDrill HSSN Ø DC h8 (mm lub cale) 9,3	114030 9,3
Wiertła kręte HOLEX CleverDrill HSSN Ø DC h8 (mm lub cale) 6,3	114030 6,3
Wiertła kręte HOLEX CleverDrill HSSN Ø DC h8 (mm lub cale) 8,7	114030 8,7
Wiertła kręte HOLEX CleverDrill HSSN Ø DC h8 (mm lub cale) 8,1	114030 8,1
Wiertła kręte HOLEX CleverDrill HSSN Ø DC h8 (mm lub cale) 9,9	114030 9,9
Wiertła kręte HOLEX CleverDrill HSSN Ø DC h8 (mm lub cale) 7,4	114030 7,4
Wiertła kręte HOLEX CleverDrill HSSN Ø DC h8 (mm lub cale) 8,5	114030 8,5
Wiertła kręte HOLEX CleverDrill HSSN Ø DC h8 (mm lub cale) 7,6	114030 7,6
Wiertła kręte HOLEX CleverDrill HSSN Ø DC h8 (mm lub cale) 8,3	114030 8,3
Wiertła kręte HOLEX CleverDrill HSSN Ø DC h8 (mm lub cale) 9,1	114030 9,1
Wiertła kręte HOLEX CleverDrill HSSN Ø DC h8 (mm lub cale) 7,1	114030 7,1
	114030 8,9

Wiertła kręte HOLEX CleverDrill HSSN Ø DC h8 (mm lub cale) 8,9

Wiertła kręte HOLEX CleverDrill HSSN Ø DC h8 (mm lub cale) 6

114030 6

Wiertła kręte HOLEX CleverDrill HSSN Ø DC h8 (mm lub cale) 7,5

114030 7,5

Wiertła kręte HOLEX CleverDrill HSSN Ø DC h8 (mm lub cale) 7,7

114030 7,7

Wiertła kręte HOLEX CleverDrill HSSN Ø DC h8 (mm lub cale) 9,2

114030 9,2

Wiertła kręte HOLEX CleverDrill HSSN Ø DC h8 (mm lub cale) 9

114030 9

Wiertła kręte HOLEX CleverDrill HSSN Ø DC h8 (mm lub cale) 6,7

114030 6,7

Wiertła kręte HOLEX CleverDrill HSSN Ø DC h8 (mm lub cale) 8,4

114030 8,4

Wiertła kręte HOLEX CleverDrill HSSN Ø DC h8 (mm lub cale) 7

114030 7

Wiertła kręte HOLEX CleverDrill HSSN Ø DC h8 (mm lub cale) 8,2

114030 8,2

Wiertła kręte HOLEX CleverDrill HSSN Ø DC h8 (mm lub cale) 7,9

114030 7,9

Wiertła kręte HOLEX CleverDrill HSSN Ø DC h8 (mm lub cale) 6,4

114030 6,4

Wiertła kręte HOLEX CleverDrill HSSN Ø DC h8 (mm lub cale) 8,6

114030 8,6

Wiertła kręte HOLEX CleverDrill HSSN Ø DC h8 (mm lub cale) 8

114030 8

Wiertła kręte HOLEX CleverDrill HSSN Ø DC h8 (mm lub cale) 6,5

114030 6,5

Wiertła kręte HOLEX CleverDrill HSSN Ø DC h8 (mm lub cale) 6,8

114030 6,8

Wiertła kręte HOLEX CleverDrill HSSN Ø DC h8 (mm lub cale) 6,1

114030 6,1

114030 7,2

Wiertła kręte HOLEX CleverDrill HSSN Ø DC h8 (mm lub
cale) 7,2

Wiertła kręte HOLEX CleverDrill HSSN Ø DC h8 (mm lub
cale) 6,2

114030 6,2

Wiertła kręte HOLEX CleverDrill HSSN Ø DC h8 (mm lub
cale) 7,8

114030 7,8

Wiertła kręte HOLEX CleverDrill HSSN Ø DC h8 (mm lub
cale) 9,4

114030 9,4

Wiertła kręte HOLEX CleverDrill HSSN Ø DC h8 (mm lub
cale) 9,6

114030 9,6

Wiertła kręte HOLEX CleverDrill HSSN Ø DC h8 (mm lub
cale) 6,6

114030 6,6

Wiertła kręte HOLEX CleverDrill HSSN Ø DC h8 (mm lub
cale) 9,8

114030 9,8