


HOLEX**Zestawy wiertel krętych HOLEX CleverDrill HSS nr 114031 do uzupełniania,
typ: 1-10,5****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	115056 1-10,5
GTIN	4062406742362
Klasa artykułu	12B

Opis**Wykonanie:**

Zestawione z wiertel krętych DIN 338.

HOLEX CleverDrill: wytrzymałe wiertło do wszystkich zastosowań standardowych. Ulepszone zachowanie przy nawiercaniu dzięki zaszlifowaniu krzyżowemu. Normalna grubość i wznios rdzenia. Szlifowane kształtowo. Powierzchnia: rowek spiralny w kolorze brązu.

wskazówka:

Rozm. 13,2–20: z odsadzonym chwytem \varnothing 12,7 mm.

chłodzenie wewnętrzne: nie

chwyt: Trzpień walcowy

zakres wiertel: 1 - 10,5 mm

liczba wiertel: 24

\varnothing otworu rdzenia: 3,3; 4,2; 6,8; 10,2 mm

stopniowanie średnic wiertel co: 0,5 mm

Opis techniczny

\varnothing otworu rdzenia	3,3; 4,2; 6,8; 10,2 mm
zakres wiertel	1 - 10,5 mm

liczba wiertel	24
Liczba ostrzy Z	2
chwyt	Trzpień walcowy
stopniowanie średnic wiertel co	0,5 mm
Seria	HOLEX CleverDrill
powłoka	bez powłoki
Materiał ostrza	HSS
norma	DIN 338
typ	N
Tolerancja Ø nominalnej	h8
kąt wierzchołkowy	118 stopni
chłodzenie wewnętrzne	nie
w kasecie,	tak
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	Wiertła kręte

Dane użytkownika

	przydatność	V _c	kod ISO
aluminium tworzywa sztuczne	nadaje się warunkowo	80 m/min	N
aluminium (dające krótki wiór)	nadaje się warunkowo	60 m/min	N
Al > 10% Si:	nadaje się warunkowo	50 m/min	N
Stal < 500 N/mm ²	nadaje się	35 m/min	P
Stal < 750 N/mm ²	nadaje się	32 m/min	P
Stal < 900 N/mm ²	nadaje się	22 m/min	P
Stal < 1100 N/mm ²	nadaje się warunkowo	18 m/min	P
żeliwo szare (sferoidalne)	nadaje się warunkowo	30 m/min	K
CuZn	nadaje się	40 m/min	N

olej	nadaje się
maksymalnie na mokro	nadaje się

Akcesoria

Wiertła kręte HOLEX CleverDrill HSSN Ø DC h8 (mm lub cale) 4,2	114030 4,2
Wiertła kręte HOLEX CleverDrill HSSN Ø DC h8 (mm lub cale) 3,3	114030 3,3
Wiertła kręte HOLEX CleverDrill HSSN Ø DC h8 (mm lub cale) 9	114030 9
Wiertła kręte HOLEX CleverDrill HSSN Ø DC h8 (mm lub cale) 7,5	114030 7,5
Wiertła kręte HOLEX CleverDrill HSSN Ø DC h8 (mm lub cale) 7	114030 7
Wiertła kręte HOLEX CleverDrill HSSN Ø DC h8 (mm lub cale) 3,5	114030 3,5
Wiertła kręte HOLEX CleverDrill HSSN Ø DC h8 (mm lub cale) 3	114030 3
Wiertła kręte HOLEX CleverDrill HSSN Ø DC h8 (mm lub cale) 10,5	114030 10,5
Wiertła kręte HOLEX CleverDrill HSSN Ø DC h8 (mm lub cale) 2	114030 2
Wiertła kręte HOLEX CleverDrill HSSN Ø DC h8 (mm lub cale) 8	114030 8
Wiertła kręte HOLEX CleverDrill HSSN Ø DC h8 (mm lub cale) 8,5	114030 8,5
Wiertła kręte HOLEX CleverDrill HSSN Ø DC h8 (mm lub cale) 6,8	114030 6,8
Wiertła kręte HOLEX CleverDrill HSSN Ø DC h8 (mm lub cale) 9,5	114030 9,5
Wiertła kręte HOLEX CleverDrill HSSN Ø DC h8 (mm lub cale) 2,5	114030 2,5
	114030 1,5

Wiertła kręte HOLEX CleverDrill HSSN Ø DC h8 (mm lub cale) 1,5

Wiertła kręte HOLEX CleverDrill HSSN Ø DC h8 (mm lub cale) 4,5

114030 4,5

Wiertła kręte HOLEX CleverDrill HSSN Ø DC h8 (mm lub cale) 6,5

114030 6,5

Wiertła kręte HOLEX CleverDrill HSSN Ø DC h8 (mm lub cale) 5

114030 5

Wiertła kręte HOLEX CleverDrill HSSN Ø DC h8 (mm lub cale) 10

114030 10

Wiertła kręte HOLEX CleverDrill HSSN Ø DC h8 (mm lub cale) 1

114030 1

Wiertła kręte HOLEX CleverDrill HSSN Ø DC h8 (mm lub cale) 10,2

114030 10,2

Wiertła kręte HOLEX CleverDrill HSSN Ø DC h8 (mm lub cale) 5,5

114030 5,5

Wiertła kręte HOLEX CleverDrill HSSN Ø DC h8 (mm lub cale) 4

114030 4

Wiertła kręte HOLEX CleverDrill HSSN Ø DC h8 (mm lub cale) 6

114030 6