

**HOLEX****Wiertła kręte HOLEX CleverDrill HSS N, bez powłoki, Ø DC h8 (mm lub cale):  
1,8****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	114031 1,8
GTIN	4062406743659
Klasa artykułu	12B

**Opis****Wykonanie:**

**HOLEX CleverDrill:** wytrzymałe wiertło do wszystkich zastosowań standardowych. Ulepszone zachowanie przy nawiercaniu dzięki zaszlifowaniu krzyżowemu. Normalna grubość i wznios rdzenia. Szlifowane kształtowo. Powierzchnia: rowek spiralny w kolorze brązu.

**Zalecenie:****Maksymalna głębokość wiercenia:**

$$L_2 = L_c - 1,5 \times D_c.$$

**wskazówka:****Produkt następczy do nr 114030.**

Rozm. 13,2–20: z odsadzonym chwytem Ø 12,7 mm.

**Opis techniczny**

Liczba ostrzy Z	2
kąt wierzchołkowy	118 stopni
posuw f w stali < 750 N/mm <sup>2</sup>	0,03 mm/obr,
norma	DIN 338
Ø nom. D <sub>c</sub>	1,8 mm
długość całkowita L	46 mm
Ø chwytu D <sub>s</sub>	1,8 mm
Długość rowków wiórowych L <sub>c</sub>	22 mm
zalecana maksymalna głębokość wiercenia L <sub>2</sub>	19,3 mm

Tolerancja $\varnothing$ nominalnej	h8
chwyt	chwyt walcowy
Seria	CleverDrill
powłoka	bez powłoki
Materiał ostrza	HSS
typ	N
chłodzenie wewnętrzne	nie
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	Wiertła kręte

### Dane użytkownika

	przydatność	$V_c$	kod ISO
aluminium tworzywa sztuczne	nadaje się	80 m/min	N
aluminium (dające krótki wiór)	nadaje się	60 m/min	N
Al > 10% Si:	nadaje się	50 m/min	N
Stal < 500 N/mm <sup>2</sup>	nadaje się	35 m/min	P
Stal < 750 N/mm <sup>2</sup>	nadaje się	32 m/min	P
Stal < 900 N/mm <sup>2</sup>	nadaje się	22 m/min	P
Stal < 1100 N/mm <sup>2</sup>	nadaje się	18 m/min	P
żeliwo szare (sferoidalne)	nadaje się	30 m/min	K
CuZn	nadaje się	40 m/min	N
olej	nadaje się		
maksymalnie na mokro	nadaje się		

### Akcesoria

115056 1-6

Zestawy wiertel krętych HOLEX CleverDrill HSS nr 114031  
do uzupełniania typ 1-6

---