

**Garant****Para rękawic MASTER FIT, rozmiar rękawic: 6****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	094304 6
GTIN	4062406742393
Klasa artykułu	01H

**Opis****Wykonanie:**

**Rękawice montażowe MASTER FIT.** Z innowacyjną powłoką poliuretanowo-nitrylową na bazie wody dla najwyższej precyzji, elastyczności i chwytności w suchym otoczeniu roboczym. Powierzchnia wnętrza dłoni o delikatnej strukturze dzięki czasochłonnemu procesowi uszlachetniania. **Nadają się do ekranów dotykowych**, co umożliwia korzystanie ze smartfonów i innych urządzeń z ekranem dotykowym bez zdejmowania rękawic. **Chronią przed wyładowaniem elektrostatycznym.** Wysoka trwałość dzięki bardzo wysokiej odporności na ścieranie. Bez dimetyloformamidu, z certyfikatem Öko-Tex.

**Norma:**

EN 388, EN ISO 21420, EN 16350

**wskazówka:**

Rękawice chroniące przed wyładowaniami elektrostatycznymi nie izolują dłoni przed napięciem elektrycznym. Nie nadają się do prac na przewodach pod napięciem lub do ochrony przed porażeniem prądem, a jedynie chronią przed kontaktem z wyrobami.

Minimalna wielkość zamówienia odpowiada jednostce opakowaniowej (VPE) albo jej wielokrotności.

właściwości elektrostatyczne: EGB/ESD

kolor: czarne / niebieskie

**Opis techniczny**

rozmiar rękawic	6
odzież standardowa	Standard Oeko-Tex 100
zawartość	12
Właściwości rękawic	Nadają się do ekranów dotykowych
właściwości elektrostatyczne	EGB/ESD
zastosowanie	wielorazowe
EN 388:2016	4131X
materiał podłoża	Lycra® / poliamid
powłoka	nitryl/poliuretan
zakres zastosowania	Precyzyjne / uniwersalne
kolor	czarne / niebieskie
Rodzaj produktu	Rękawice ESD