

**HOLEX****Zwijacze kabla, typ: 15****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	081193 15
GTIN	4062406745714
Klasa artykułu	02A

**Opis****Wykonanie:**

Zwijacz kabla z **prowadzonym, automatycznym mechanizmem odwijania i nawijania, z wielokrotną blokadą na odcinku jednego obrotu**. Odporna na uderzenia, zamknięta **obudowa z tworzywa sztucznego**. Termiczne **zabezpieczenie przed przeciążeniem**, gruby kabel neoprenowy H07RN-F ze złączką przyłączeniową. Łatwy montaż na ścianie lub stropie, **kąt obrotu 180°**.

**Funkcja:**

IP24: Ochrona przed strumieniem wody płynącej ze wszystkich kierunków i ochrona przed wnikaniem ciał obcych o  $\varnothing < 12$  mm, jednakże unikać dotykania.

**Zastosowanie:**

Lepsza ergonomia dzięki wyeliminowaniu naciągu oraz zapewnieniu porządku i zapobieżeniu wypadkom i urazom spowodowanym leżącymi na posadzce kablami.

**wskazówka:**

Zwijacze węży sprężynowe patrz nr 080066 do 080079.

**Opis techniczny**

zasilanie energią	Zasilanie sieciowe
moc znamionowa w stanie rozwiniętym	2000 (16 A) W
klasa przewodu	H07RN-F

napięcie znamionowe	230 V
szerokość	175 mm
stopień ochrony IP	IP 24
wysokość	390 mm
materiał kabla	Guma neoprenowa
częstotliwość sieciowa	50 Hz
rodzaj przewodu	3G1,5
długość przewodu	15 m
liczba gniazd wtykowych	1
długość	429 mm
Rodzaj produktu	Zwijacze kabla