



Dane zamówienia

Numer katalogowy	483915 0
GTIN	
Klasa artykułu	48A

Opis

WAŻNE: Artykuł można konfigurować

wymiar nominalny: 0,301 - 0,499 mm, Intervall: 0,001

Wykonanie:

Wałeczek pomiarowy ze stali nierdzewnej i kwasoodpornej, hartowany (58-62 HRC) i odpuszczany. Powierzchnia szlifowana i docierana. Od \varnothing 1,50 wymiar oznaczony na powierzchni bocznej, od \varnothing 3,00 – na powierzchni czołowej. Od \varnothing 1,00 jedna strona sfazowana.

wskazówka:

Przy zamawianiu proszę **podać dodatkowo pożądaną \varnothing** , np nr 483915 wielk. 5 **10,008**.

Kalibracja: L5

wymiar nominalny: 0,301 - 0,499 mm

skok: 0,001 mm

długość kołków pomiarowych: 40 mm

Opis techniczny

wymiar nominalny	0,301 - 0,499 mm
długość kołków pomiarowych	40 mm
skok	0,001 mm
norma	DIN 2269
Klasa tolerancji	1
twardość	58 – 62 HRC
Kalibracja	L5
Rodzaj produktu	Sprawdzian wałeczkowy

Usługi

Kalibracja wałeczków pomiarowych Ø maks. 20	028240 20
Kalibracja DAkkS sprawdzian wałeczkowy Ø maks. 20	028260 20