

Pojedyncze wałeczki pomiarowe, nierdzewne klasa dokładności 1, typ: 3**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	483915 3
GTIN	2050002070837
Klasa artykułu	48A

Opis**Wykonanie:**

Wałeczek pomiarowy ze stali nierdzewnej i kwasoodpornej, hartowany (58-62 HRC) i odpuszczany. Powierzchnia szlifowana i docierana. Od $\varnothing$ 1,50 wymiar oznaczony na powierzchni bocznej, od $\varnothing$ 3,00 – na powierzchni czołowej. Od $\varnothing$ 1,00 jedna strona sfazowana.

wskazówka:

Przy zamawianiu proszę **podać dodatkowo pożądaną $\varnothing$** , np nr 483915 wielk. 5 **10,008**.

Opis techniczny

skok	0,001 mm
długość kołków pomiarowych	70 mm
sfazowanie	1
wymiar nominalny	3,001 - 5,999 mm
Kalibracja	L5
norma	DIN 2269
Klasa tolerancji	1
twardość	58 – 62 HRC
Rodzaj produktu	Sprawdzian wałeczkowy