

Garant**CNMG 120408, Gatunek: HB7415-1****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	250158 HB7415-1
GTIN	4062406734893
Klasa artykułu	21G

Opis techniczny

posuw f	0,1 - 0,3 mm/obr,
Gatunek	HB7415-1
Zastosowanie główne	S
głębokość skrawania a _p	0,5 - 4 mm
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	zgrubne
promień naroża	0,8 mm
liczba wymian/ostrzy	4
Łamacz wiórów	TIM
Warunki skrawania	ciągły
tolerancja	M
Materiał ostrza	HM

prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	40 - 90 m/min
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	CNNG 120408
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia