

Garant**DNMG 110404, Gatunek: HB7415-1****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	250652 HB7415-1
GTIN	4062406749316
Klasa artykułu	21G

Opis

DNMG 110404 HB7415-1 Gatunek: HB7415-1

Łamacz wiórów: TIS

głębokość skrawania a_p : 0,2 - 2 mmposuw f : 0,1 - 0,2 mm/obr,prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 50 - 110 m/min**Opis techniczny**

promień naroża	0,4 mm
Gatunek	HB7415-1
Warunki skrawania	ciągły
liczba wymian/ostrzy	4
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	DNMG 110404
Materiał ostrza	HM
głębokość skrawania a_p	0,2 - 2 mm

przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka zgrubna i wykańczająca
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	50 - 110 m/min
Zastosowanie główne	S
posuw f	0,1 - 0,2 mm/obr,
Łamacz wiórów	TIS
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia