

Garant**CNMG 120412, Gatunek: HB7415-1****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	250160 HB7415-1
GTIN	4062406734909
Klasa artykułu	21G

Opis

CNMG 120412 HB7415-1 Gatunek: HB7415-1

Łamacz wiórów: TIM

tolerancja: M

głębokość skrawania a_p : 0,5 - 4 mmposuw f : 0,1 - 0,3 mm/obr,prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 40 - 90 m/min**Opis techniczny**

Zastosowanie główne	S
Materiał ostrza	HM
tolerancja	M
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	40 - 90 m/min
głębokość skrawania a_p	0,5 - 4 mm
promień naroża	1,2 mm

Gatunek	HB7415-1
posuw f	0,1 - 0,3 mm/obr,
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	CNMG 120412
liczba wymian/ostrzy	4
Warunki skrawania	ciągły
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	zgrubne
Łamacz wiórów	TIM
Rodzaj produktu	Wymienna płytki skrawająca do toczenia