

Garant**SNMG 120408, Gatunek: HB7415-1**

Dane zamówienia

Numer katalogowy	251224 HB7415-1
GTIN	4062406749415
Klasa artykułu	21G

Opis

SNMG 120408 HB7415-1 promień naroża: 0,8 mm

Gatunek: HB7415-1

Łamacz wiórów: TIM

głębokość skrawania a_p : 0,5 - 4 mm

posuw f : 0,1 - 0,3 mm/obr,

prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 40 - 90 m/min

Opis techniczny

promień naroża	0,8 mm
posuw f	0,1 - 0,3 mm/obr,
Warunki skrawania	ciągły
Gatunek	HB7415-1
Łamacz wiórów	TIM
głębokość skrawania a_p	0,5 - 4 mm
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	40 - 90 m/min

przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	zgrubne
Zastosowanie główne	S
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	SNMG 120408
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia