

**Garant****VNMG 160408, Gatunek: HB7415-1**

## Dane zamówienia

|                  |                 |
|------------------|-----------------|
| Numer katalogowy | 251734 HB7415-1 |
| GTIN             | 4062406749453   |
| Klasa artykułu   | 21G             |

## Opis

VNMG 160408 HB7415-1 Gatunek: HB7415-1

Łamacz wiórów: TIS

głębokość skrawania  $a_p$ : 0,2 - 2 mmposuw  $f$ : 0,05 - 0,2 mm/obr,prędkość skrawania  $v_c$  zastosowanie główne: 50 - 110 m/min

## Opis techniczny

|   |                                |
|---|--------------------------------|
| prędkość skrawania $v_c$ zastosowanie główne        | 50 - 110 m/min                 |
| Łamacz wiórów                                       | TIS                            |
| Gatunek   | HB7415-1                       |
| posuw $f$   | 0,05 - 0,2 mm/obr,             |
| Materiał ostrza                                     | HM                             |
| przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej | Obróbka zgrubna i wykańczająca |
| głębokość skrawania $a_p$                           | 0,2 - 2 mm                     |

|                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| Zastosowanie główne                  | S                                      |
| Warunki skrawania                    | ciągły                                 |
| Kod ISO wymiennej płytki skrawającej | VNMG 160408                            |
| liczba wymian/ostrzy                 | 4                                      |
| promień naroża                       | 0,8 mm                                 |
| Rodzaj produktu                      | Wymienna płytka skrawająca do toczenia |