

**Garant****CC.T 060204, Gatunek: HB7415-1****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	260052 HB7415-1
GTIN	4062406749538
Klasa artykułu	21G

**Opis**

CC.T 060204 HB7415-1 Gatunek: HB7415-1

Łamacz wiórów: TIS

tolerancja: M

głębokość skrawania  $a_p$ : 0,2 - 1,5 mmposuw  $f$ : 0,05 - 0,3 mm/obr,prędkość skrawania  $v_c$  zastosowanie główne: 50 - 110 m/min**Opis techniczny**

prędkość skrawania $v_c$ zastosowanie główne	50 - 110 m/min
posuw $f$	0,05 - 0,3 mm/obr,
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka zgrubna i wykańczająca
Łamacz wiórów	TIS
promień naroża	0,4 mm
tolerancja	M
Warunki skrawania	ciągły

Zastosowanie główne	S
Gatunek	HB7415-1
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	CC.T 060204
głębokość skrawania $a_p$	0,2 - 1,5 mm
Rodzaj produktu	Wymienna płytki skrawająca do toczenia