

Garant**DC.T 11T304, Gatunek: HB7415-1**

Dane zamówienia

Numer katalogowy	260359 HB7415-1
GTIN	4062406749644
Klasa artykułu	21G

Opis

DC.T 11T304 HB7415-1 Gatunek: HB7415-1

Łamacz wiórów: TIS

tolerancja: M

głębokość skrawania a_p : 0,2 - 1,5 mmposuw f : 0,05 - 0,3 mm/obr,prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 50 - 110 m/min

Opis techniczny

liczba wymian/ostrzy	2
Łamacz wiórów	TIS
Warunki skrawania	ciągły
tolerancja	M
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	DCMT 11T304
głębokość skrawania a_p	0,2 - 1,5 mm
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka wykańczająca

Gatunek	HB7415-1
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	50 - 110 m/min
promień naroża	0,4 mm
Materiał ostrza	HM
Zastosowanie główne	S
posuw f	0,05 - 0,3 mm/obr,
Rodzaj produktu	Wymienna płytki skrawająca do toczenia