

Garant**DC.T 11T308, Gatunek: HB7415-1****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	260361 HB7415-1
GTIN	4062406749651
Klasa artykułu	21G

Opis

DC.T 11T308 HB7415-1 Gatunek: HB7415-1

Łamacz wiórów: TIS

tolerancja: M

głębokość skrawania a_p : 0,2 - 1,5 mmposuw f : 0,05 - 0,3 mm/obr,prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 50 - 110 m/min**Opis techniczny**

tolerancja	M
Warunki skrawania	ciągły
promień naroża	0,8 mm
Gatunek	HB7415-1
posuw f	0,05 - 0,3 mm/obr,
Łamacz wiórów	TIS
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	50 - 110 m/min

przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka wykańczająca
Zastosowanie główne	S
głębokość skrawania a_p	0,2 - 1,5 mm
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	DC.T 11T308
Rodzaj produktu	Wymienna płytki skrawająca do toczenia