


Garant**SCMT 120404, Gatunki: HB7415-1**

Dane zamówienia

Numer katalogowy	260748 HB7415-1
GTIN	4062406749675
Klasa artykułu	21G

Opis

SCMT 120404 HB7415-1 promień naroża: 0,4 mm
Gatunek: HB7415-1
Łamacz wiórów: TIS
głębokość skrawania a_p : 0,2 - 1,5 mm
posuw f : 0,05 - 0,3 mm/obr,
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 50 - 110 m/min

Opis techniczny

Gatunek	HB7415-1
Zastosowanie główne	S
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	SCMT 120404
Materiał ostrza	HM
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka wykańczająca
promień naroża	0,4 mm
głębokość skrawania a_p	0,2 - 1,5 mm

posuw f	0,05 - 0,3 mm/obr,
Łamacz wiórów	TIS
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	50 - 110 m/min
Warunki skrawania	ciągły
Rodzaj produktu	Wymienna płytko skrawająca do toczenia